


FILO OVALE / OVAL WIRE / OVAL DRAHT / FIL OVALE

ESEMPIO D'ORDINE / ORDERING EXAMPLE / BESTELLBEISPIEL / EXAMPLE DE COMMANDE: (25) XHG 19 - 051
CONSEGNA DA MAGAZZINO / DELIVERY FROM STOCK / LIEFERUNG AB LAGER / DISPONIBLE SUR STOCK

D _H	D _d	L ₀	N. di catalogo Catalogue No. Bestellnummer N° de catalogue	R	A		B		C		D	
					15% L ₀		20% L ₀		25% L ₀		f _b	
mm	mm	mm		N / mm	N	mm	N	mm	N	mm	N	mm
9.5	4.7	25	XHG 10 - 025	38.5	146	3.8	193	5.0	243	6.3	304	7.9
		32	XHG 10 - 032	29.7	143	4.8	190	6.4	238	8.0	324	10.9
		38	XHG 10 - 038	25.4	145	5.7	193	7.6	241	9.5	340	13.4
		44	XHG 10 - 044	20.2	133	6.6	178	8.8	222	11.0	279	13.8
		51	XHG 10 - 051	17.6	136	7.7	180	10.2	225	12.8	296	16.8
		64	XHG 10 - 064	14.0	134	9.6	179	12.8	224	16.0	283	20.2
		76	XHG 10 - 076	11.4	130	11.4	173	15.2	217	19.0	295	25.9
		305	XHG 10 - 305	2.6	119	45.8	159	61.0	198	76.3	295	113.5
13	7	25	XHG 13 - 025	56.1	213	3.8	281	5.0	353	6.3	477	8.5
		32	XHG 13 - 032	42.1	202	4.8	269	6.4	337	8.0	442	10.5
		38	XHG 13 - 038	35.0	200	5.7	266	7.6	333	9.5	448	12.8
		44	XHG 13 - 044	29.8	197	6.6	262	8.8	328	11.0	417	14.0
		51	XHG 13 - 051	24.5	189	7.7	250	10.2	314	12.8	394	16.1
		64	XHG 13 - 064	20.2	194	9.6	259	12.8	323	16.0	426	21.1
		76	XHG 13 - 076	15.8	180	11.4	240	15.2	300	19.0	387	24.5
		89	XHG 13 - 089	14.0	188	13.4	249	17.8	312	22.3	420	30.0
102	XHG 13 - 102	10.8	165	15.3	220	20.4	275	25.5	384	35.6		
305	XHG 13 - 305	4.4	202	45.8	268	61.0	336	76.3	461	104.7		
16	8.7	25	XHG 16 - 025	110.3	419	3.8	552	5.0	695	6.3	860	7.8
		32	XHG 16 - 032	82.3	395	4.8	527	6.4	658	8.0	839	10.2
		38	XHG 16 - 038	66.7	380	5.7	507	7.6	634	9.5	814	12.2
		44	XHG 16 - 044	56.1	370	6.6	494	8.8	617	11.0	785	14.0
		51	XHG 16 - 051	50.8	391	7.7	518	10.2	650	12.8	843	16.6
		64	XHG 16 - 064	38.5	370	9.6	493	12.8	616	16.0	751	19.5
		76	XHG 16 - 076	31.5	359	11.4	479	15.2	599	19.0	813	25.8
		89	XHG 16 - 089	28.0	375	13.4	498	17.8	624	22.3	826	29.5
102	XHG 16 - 102	23.6	361	15.3	481	20.4	602	25.5	800	33.9		
115	XHG 16 - 115	20.6	356	17.3	474	23.0	593	28.8	789	38.3		
305	XHG 16 - 305	7.8	357	45.8	476	61.0	595	76.3	701	89.9		
19.5	9.5	25	XHG 19 - 025	205.9	782	3.8	1030	5.0	1297	6.3	1462	7.1
		32	XHG 19 - 032	166.7	800	4.8	1067	6.4	1334	8.0	1567	9.4
		38	XHG 19 - 038	132.4	755	5.7	1006	7.6	1258	9.5	1536	11.6
		44	XHG 19 - 044	117.7	777	6.6	1036	8.8	1295	11.0	1636	13.9
		51	XHG 19 - 051	98.1	755	7.7	1001	10.2	1256	12.8	1589	16.2
		64	XHG 19 - 064	83.4	801	9.6	1068	12.8	1334	16.0	1793	21.5
		76	XHG 19 - 076	68.6	782	11.4	1043	15.2	1303	19.0	1715	25.0
		89	XHG 19 - 089	54.9	736	13.4	977	17.8	1224	22.3	1669	30.4
		102	XHG 19 - 102	48.1	736	15.3	981	20.4	1227	25.5	1679	34.9
		115	XHG 19 - 115	41.2	713	17.3	948	23.0	1187	28.8	1730	42.0
		127	XHG 19 - 127	38.2	730	19.1	970	25.4	1215	31.8	1772	46.4
		140	XHG 19 - 140	33.3	699	21.0	932	28.0	1166	35.0	1635	49.1
		152	XHG 19 - 152	31.4	716	22.8	955	30.4	1193	38.0	1680	53.5
305	XHG 19 - 305	16.5	756	45.8	1007	61.0	1259	76.3	1898	115.0		

Note: 1 N = 0,102 Kg (force)



D _H	D _d	L ₀	N. di catalogo Catalogue No. Bestellnummer N° de catalogue	R	A		B		C		D	
					15% L ₀		20% L ₀		25% L ₀		f _b	
mm	mm	mm		N / mm	N	mm	N	mm	N	mm	N	mm
25.5	13	25	XHG 26 - 025	441.3	1677	3.8	2207	5.0	2780	6.3	2957	6.7
		32	XHG 26 - 032	343.2	1647	4.8	2196	6.4	2746	8.0	3260	9.5
		38	XHG 26 - 038	323.6	1845	5.7	2459	7.6	3074	9.5	3818	11.8
		44	XHG 26 - 044	264.8	1748	6.6	2330	8.8	2913	11.0	3734	14.1
		51	XHG 26 - 051	201.0	1548	7.7	2050	10.2	2573	12.8	3417	17.0
		64	XHG 26 - 064	156.9	1506	9.6	2008	12.8	2510	16.0	3295	21.0
		76	XHG 26 - 076	127.5	1454	11.4	1938	15.2	2423	19.0	3175	24.9
		89	XHG 26 - 089	107.9	1446	13.4	1921	17.8	2406	22.3	3226	29.9
		102	XHG 26 - 102	96.1	1470	15.3	1960	20.4	2451	25.5	3258	33.9
		115	XHG 26 - 115	84.3	1458	17.3	1939	23.0	2428	28.8	3296	39.1
		127	XHG 26 - 127	75.5	1442	19.1	1918	25.4	2401	31.8	3186	42.2
		140	XHG 26 - 140	63.7	1338	21.0	1784	28.0	2230	35.0	3038	47.7
		152	XHG 26 - 152	62.8	1432	22.8	1909	30.4	2386	38.0	3209	51.1
		178	XHG 26 - 178	53.9	1439	26.7	1919	35.6	2399	44.5	3347	62.1
203	XHG 26 - 203	46.1	1406	30.5	1872	40.6	2342	50.8	3227	70.0		
305	XHG 26 - 305	33.3	1525	45.8	2031	61.0	2541	76.3	3513	105.5		
32	16	38	XHG 32 - 038	470.7	2683	5.7	3577	7.6	4472	9.5	4801	10.2
		44	XHG 32 - 044	392.3	2589	6.6	3452	8.8	4315	11.0	5100	13.0
		51	XHG 32 - 051	333.4	2567	7.7	3401	10.2	4268	12.8	5101	15.3
		64	XHG 32 - 064	264.8	2542	9.6	3389	12.8	4237	16.0	5402	20.4
		76	XHG 32 - 076	215.7	2459	11.4	3279	15.2	4098	19.0	5004	23.2
		89	XHG 32 - 089	166.7	2234	13.4	2967	17.8	3717	22.3	4718	28.3
		102	XHG 32 - 102	147.1	2251	15.3	3001	20.4	3751	25.5	4913	33.4
		115	XHG 32 - 115	137.3	2375	17.3	3158	23.0	3954	28.8	5300	38.6
		127	XHG 32 - 127	127.5	2435	19.1	3239	25.4	4055	31.8	5266	41.3
		140	XHG 32 - 140	112.8	2369	21.0	3158	28.0	3948	35.0	5076	45.0
		152	XHG 32 - 152	103.0	2348	22.8	3131	30.4	3914	38.0	5140	49.9
		178	XHG 32 - 178	92.2	2462	26.7	3282	35.6	4103	44.5	5357	58.1
		203	XHG 32 - 203	75.5	2303	30.5	3065	40.6	3835	50.8	4983	66.0
		254	XHG 32 - 254	60.8	2316	38.1	3089	50.8	3861	63.5	5028	82.7
305	XHG 32 - 305	49.0	2244	45.8	2989	61.0	3739	76.3	4876	99.5		
38.5	19.5	51	XHG 38 - 051	539.4	4153	7.7	5502	10.2	6904	12.8	7444	13.8
		64	XHG 38 - 064	460.9	4425	9.6	5900	12.8	7374	16.0	9172	19.9
		76	XHG 38 - 076	353.0	4024	11.4	5366	15.2	6707	19.0	8084	22.9
		89	XHG 38 - 089	294.2	3942	13.4	5237	17.8	6561	22.3	8208	27.9
		102	XHG 38 - 102	255.0	3902	15.3	5202	20.4	6503	25.5	8135	31.9
		115	XHG 38 - 115	225.6	3903	17.3	5189	23.0	6497	28.8	8167	36.2
		127	XHG 38 - 127	201.0	3839	19.1	5105	25.4	6392	31.8	8241	41.0
		140	XHG 38 - 140	186.3	3912	21.0	5216	28.0	6521	35.0	8439	45.3
		152	XHG 38 - 152	166.7	3801	22.8	5068	30.4	6335	38.0	8368	50.2
		178	XHG 38 - 178	147.1	3928	26.7	5237	35.6	6546	44.5	8488	57.7
		203	XHG 38 - 203	127.5	3889	30.5	5177	40.6	6477	50.8	8759	68.7
254	XHG 38 - 254	98.1	3738	38.1	4983	50.8	6229	63.5	8270	84.3		
305	XHG 38 - 305	83.4	3820	45.8	5087	61.0	6363	76.3	8782	105.3		
51	25.5	64	XHG 51 - 064	645.3	6195	9.6	8260	12.8	10325	16.0	10647	16.5
		76	XHG 51 - 076	554.1	6317	11.4	8422	15.2	10528	19.0	11581	20.9
		89	XHG 51 - 089	451.1	6045	13.4	8030	17.8	10060	22.3	10781	23.9
		102	XHG 51 - 102	402.1	6152	15.3	8203	20.4	10254	25.5	11782	29.3
		115	XHG 51 - 115	343.2	5937	17.3	7894	23.0	9884	28.8	11085	32.3
		127	XHG 51 - 127	313.8	5994	19.1	7971	25.4	9979	31.8	11516	36.7
		140	XHG 51 - 140	284.4	5972	21.0	7963	28.0	9954	35.0	11575	40.7
		152	XHG 51 - 152	264.8	6037	22.8	8050	30.4	10062	38.0	11678	44.1
		178	XHG 51 - 178	225.6	6024	26.7	8031	35.6	10039	44.5	11641	51.6
		203	XHG 51 - 203	193.7	5908	30.5	7864	40.6	9840	50.8	11157	57.6
		254	XHG 51 - 254	153.0	5829	38.1	7772	50.8	9716	63.5	11215	73.3
305	XHG 51 - 305	146.1	6691	45.8	8912	61.0	11147	76.3	13032	89.2		

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV
ISO 9001/2000

Note: 1 N = 0,102 Kg (force)

Questo catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti. Special Springs si riserva il diritto di modificare e di migliorare i suoi prodotti senza alcun preavviso.

This catalogue cancels and replaces any previous one. Special Springs reserves the right to modify and improve its products without notice.

Dieser Katalog ersetzt alle vorausgegangenen Ausgaben. Die Fa. Special Springs behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen der Produkte ohne Benachrichtigung vorzunehmen.

Ce catalogue remplace et substitue tous les précédents. Special Springs se réserve le droit de modifier et d'améliorer ses produit sans aucun avis.



PRINTING DATE 09/04 - 2M